





Le contenenze teoriche sono ricavate sfruttando al massimo le sezioni dei canali ma è buona norma installativa riempirle solo circa al 50%

A tale riguardo, infatti, la Norma CEI 64-8/5 riporta testualmente ".... si consiglia che il rapporto tra la sezione stessa e l'area della sezione retta occupata dai cavi non sia inferiore a 2"


CAVI H07 V - K




Sez. cavo 1,5 mm²
Ø esterno 3,5 mm



Sez. cavo 2,5 mm²
Ø esterno 4,2 mm



Sez. cavo 4 mm²
Ø esterno 4,8 mm



Sez. cavo 6 mm²
Ø esterno 6,3 mm

LINEA TMU

Sezione utile e capacità di contenenza cavi

TMU Dimensioni mm (BxH)		Sezione mm ²	CAVO H07 V-K mm ²				Ø Max mm	
			1,5	2,5	4	6		
	22/1x10	A	146	9	7	5	3	8
	30/1x10	A	212	14	11	7	4	8
	30/2x10	A	90	5	4	3	1	8
		B	90	5	4	3	1	8
	15/1x17	A	161	11	7	5	3	11,5
	25/1x17	A	286	21	14	11	5	14,5
	40/2x17	A	214	16	10	8	4	13,5
		B	214	16	10	8	4	13,5